

Raccord rapide coudé

STV-W G1/2-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00164>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-W G1/2-AG 12

Raccord fileté rapide coudé et pivotant



Filetage G1: G1/2"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 12 mm

Matière: Laiton nickelé

Température de travail: -20 ... 80 °C

Longueur L: 34,3 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
d	12 mm
G1	G1/2"-M
dn	9 mm
D1	19,80 mm
H	18,50 mm
H1	28,50 mm
L	34,30 mm
L1	47,30 mm
LG1	9,50 mm
SW1	24 mm
SW3	20 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 12 d = 9
Type de tuyau	12-9
Matière	Laiton nickelé
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	115 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord rapide coudé

STV-W G1/2-AG 12

Réf. article.:10.08.02.00164

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00164>

Famille de produit

STV

Accessoires



VSL 12-9 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00050

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 70 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de