

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00121>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets FSGA (1,5 soufflets) à partir de Ø110 mm > FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales



Dimensions: 150

Nombre de soufflets: 1,5

Matière: Silicone SI


Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A

Propri: FDA

Matière: Aluminium

Raccord: G1/2"-F

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	13,50 mm
d2	111 mm
Dmax(S)	177 mm
Ds	150 mm
G1	G1/2"-F
H	88,50 mm
LG1	13 mm
Z (Course)	37,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	570 N
Force de rupt.	1000 N
Volume	800 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	250 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm
Dimensions	150
Famille d'insert	N 010

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00121>

Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	70 Shore A
Poids	801,50 g
Famille de produit	FSGA
Nombre de soufflets	1,50

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



FGA 150 SI-70 N010

Réf. article.:10.01.06.00117

Dimensions: 150

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Propri: FDA-compatible



SA-NIP N010 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.00796

Filetage G1: G1/2"-F

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (rondes)

FSGA 150 SI-70 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.06.00121

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00121>



FGA 150 SI-70 N010

Réf. article.:10.01.06.00117

Dimensions: 150

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 70 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Propri: FDA-compatible

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de