

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 85 VU1-72 N015 ON

Réf. article.:10.01.06.00190

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00190>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FGA 85 VU1-72 N015 ON

### Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales




Dimensions: 85

Matière: Vulkollan VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| d          | 12 mm    |
| d1         | 25 mm    |
| d2         | 50,20 mm |
| D1         | 85,50 mm |
| Dk         | 25 mm    |
| Dmax(S)    | 86,50 mm |
| Ds         | 82,50 mm |
| H          | 47 mm    |
| H2         | 20 mm    |
| H3         | 25 mm    |
| Z (Course) | 15 mm    |

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nombre de soufflets               | 1,50                  |
| Force d'aspir.                    | 140 N                 |
| Force de rupt.                    | 250 N                 |
| Volume                            | 75,90 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 80 mm                 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ronde)

FGA 85 VU1-72 N015 ON

Réf. article.:10.01.06.00190

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00190>

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Dimensions         | 85            |
| Matière            | Vulkollan VU1 |
| Poids              | 95 g          |
| Famille de produit | FGA           |

### Accessoires



#### SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

Réf. article.:10.01.06.00185

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium

Diamètre extérieur D: 18 mm

Largeur des appartements SW2: 6 mm



#### SA-NIP N015 G1/4-IG DN600

Réf. article.:10.01.06.00182

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 15 mm

Matière: Aluminium

Diamètre extérieur D: 18 mm

Largeur des appartements SW2: 6 mm

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)