

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 25 NK-45 N016

Réf. article.:10.01.06.00456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00456>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > FG 25 NK-45 N016

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales




Dimensions: 25

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	4,50 mm
d2	10 mm
D1	25 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	26 mm
Ds	23 mm
H	34 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Course)	18 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	4,71 N
Force de rupt.	19 N
Volume	5,22 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	30 mm
Dimensions	25
Famille d'insert	N 016
Nombre de soufflets	2,50

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 25 NK-45 N016

Réf. article.:10.01.06.00456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00456>

Matière	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Poids	3,60 g
Famille de produit	FG

Accessoires



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Réf. article.:10.01.06.05735

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-M

Longueur L1: 20 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Réf. article.:10.01.06.05731

Famille d'insert: N 016

Filetage G1: G1/8"-F

Longueur L1: 18,5 mm

Longueur utile: 12 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de