

## Raccord de tuyau

ST G1/8-AG 6 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00154>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Accessoires pour raccords filetés > ST G1/8-AG 6 MS-V

### Raccord de tuyau



Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 6 mm


Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 5 mm

Diamètre nominal dn: 4,4 mm

### Données de construction



| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| dn       | 4,40 mm |
| D        | 5,40 mm |
| G1       | G1/8"-M |
| L        | 5 mm    |
| L1       | 34 mm   |
| LG1      | 8 mm    |
| SW1      | 14 mm   |

### Données techniques

| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| Matière  | Laiton |
| Poids    | 13 g   |

### Accessoires

#### Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Raccord de tuyau

ST G1/8-AG 6 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00154>



### VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C



### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

## Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Raccord de tuyau

ST G1/8-AG 6 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00154

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00154>



### VSL 8-6 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00015

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



### VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C