

Filtre à vide en cloche

VFT G1/8-IG 100

Réf. article.:10.07.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00117>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres à vide en cloche VFT > VFT G1/8-IG 100

Filtre à vide en cloche à boîtier transparent et filtre remplaçable



Raccord: G1/8"-F


Version: Élément filtrant court

Débit nominal: 50 l/min

Débit nominal: 3 m³/h

Porosité: 100 µm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	48 mm
G1	G1/8"-F
H	60 mm
H1	50 mm
L	76 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	G1/8"-F
Débit nominal	50 l/min
Débit nominal	3 m³/h
Max. vide	-990 mbar
Surpression (max) à 25°C	7 bar
Surpression (max) à 50°C	5 bar
Porosité	100 µm
Poids	49 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à vide en cloche

VFT G1/8-IG 100

Réf. article.:10.07.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00117>

Famille de produit

VFT

Pièces de rechange



FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

Réf. article.:10.07.01.00132

Porosité: 100 µm

Diamètre extérieur D: 25 mm

Longueur L: 37 mm

Matière de filtrage: Inox aust.

Utiliser la construction: Filtre VFT

Dimensions: 1/8+1/4



HTR-FIL 2S WI VFT1/8-1/2

Réf. article.:10.07.01.00228

Version: coudé



DR 37-33x3 NBR

Réf. article.:10.07.01.00154

Diamètre extérieur D: 37 mm

Longueur L: 3 mm

Diamètre intérieur d: 33 mm

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à vide en cloche

VFT G1/8-IG 100

Réf. article.:10.07.01.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00117>
