

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article.:10.01.06.00998

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00998>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > Ventouses à soufflets SAB (1,5 soufflets) > SAB 60 NBR-60 M10-AG

Ventouse à soufflets (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées



Dimensions: 60

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Acier

Raccord: M10-AG

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	4 mm
D1	48 mm
Dmax(S)	67 mm
Ds	61,10 mm
G1	M10-M
H	41,30 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	14,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	82 N
Force de rupt.	130 N
Force latérale	145 N
Force latérale surface huileuse	77 N
Volume	28,80 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	65 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SAB 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article.:10.01.06.00998

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00998>

Dimensions	60
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	63,40 g
Famille de produit	SAB
Nombre de soufflets	1,50

Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m