

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Réf. article.:10.01.06.01959

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01959>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Insert de raccordement de ventouse



Famille d'insert: N 019

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 40 mm


Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 8,2 mm

Largeur des appartements SW2: 8 mm

Matière: Aluminium

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	8,20 mm
D	20 mm
D2	13,50 mm
G1	G1/4"-M
L	6 mm
L1	40 mm
L2	19 mm
L3	4 mm
LG1	11 mm
SW1	21 mm
SW2	8 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 019
Matière	Aluminium
Poids	14 g