

Ejecteur de base


SBP HF 3 13 22

Réf. article.:10.02.01.01726

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01726>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP-HV/HF > SBP HF 3 13 22

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Conception: High Flow

Nombre d'étages: 3

Diamètre des buses: 1,3 mm

Dimensions: 22


Degré d'évacuation: 61 %

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 297,6 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 74 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	35 mm
D	20 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G3	G1/4"-F
G5	M6-F
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	160,50 mm
L1	178,50 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
SW2	14 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP HF 3 13 22

Réf. article.:10.02.01.01726

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01726>

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	1,30 mm
Nombre d'étages	3
Degré d'évacuation	61 %
Capacité d'aspiration (max.)	18,31 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	297,60 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	4,55 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	74 l/min
Niveau sonore libre	81 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	73 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Poids	280 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	29,0 ... 87,0
Pression optimale	58 psi
Capacité d'aspiration (max.)	10,51 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	2,61 cfm
Famille de produit	SBP-HV-HF

Accessoires



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Réf. article.:10.08.03.00315

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 40 mm

Longueur L: 41 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 22

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP HF 3 13 22

Réf. article.:10.02.01.01726

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01726>



SET SFE 22

Réf. article.:10.02.01.01577

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 20 mm

Longueur L: 27 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 22

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Réf. article.:10.02.01.01471

Diamètre extérieur D: 19 mm

Longueur L: 37 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/4"-M



SD 29x70 SHC 22

Réf. article.:10.02.01.01517

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 70 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Dimensions: 22

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SBP HF 3 13 22

Réf. article.:10.02.01.01726

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01726>



SEP HF 3 13 22

Réf. article.:10.02.01.01348

Conception: High Flow

Nombre d'étages: 3

Diamètre de buse: 1,3 mm

Diamètre d'alésage: 22 mm

Degré d'évacuation: 61 %

Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 297,6 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 74 l/min



SFE 22 AL

Réf. article.:10.02.01.01421

Diamètre d'alésage: 22 mm

Largeur B: 35 mm

Hauteur H: 44 mm

Longueur L: 87,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: G3/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F

Raccord du vide: G1/4"-F



SHC 3 22

Réf. article.:10.02.01.01514

Nombre d'étages: 3

Diamètre d'alésage: 22 mm

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 73 mm

Filetage G1: M27x1.5-M

Ejecteur de base

SBP HF 3 13 22

Réf. article.:10.02.01.01726

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01726>

Recommandations sur les produits



SBP HF 3 13 22 SD

Réf. article.:10.02.01.01738

Conception: High Flow

Nombre d'étages: 3

Diamètre des buses: 1,3 mm

Dimensions: 22

Degré d'évacuation: 61 %

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 297,6 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 74 l/min

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux