

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.02588

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02588>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPB4 20 SI-55 SC080

Ventouse (ronde) à 4,5 soufflet de manipulation de sachets et d'emballages souples




Dimensions: 20

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 4,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	16 mm
d1	19,60 mm
d2	13,50 mm
D1	22 mm
Dk	24,40 mm
Dmax(S)	24,40 mm
Ds	21,40 mm
H	41 mm
H2	13 mm
H3	14,40 mm
Z (Course)	10 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	2,60 N
Force d'aspir. de -400 mbar	5,30 N
Force d'aspir.	8 N
Force de rupture de -200 mbar	4,90 N
Force de rupture de -400 mbar	7 N

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.02588

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02588>

Volume	7,90 cm ³
Dimensions	20
Famille d'insert	SC 080
Nombre de soufflets	4,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	5,80 g
Famille de produit	SPB4

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité

Accessoires



SC 080 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03268

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 8 mm



SC 080 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03271

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/4"-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.02588

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02588>



SC 080 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03142

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/8"-M

Longueur L1: 28 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 4 mm



SC 080 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03270

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/8"-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 8,6 mm



SC 080 G3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02593

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G3/8"-M

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.02588

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02588>



SC 080 G3/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02594

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G3/8"-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



SPI 16 PE SPB4-20

Réf. article.:10.01.06.02915

Dimensions: 16

Matière: Polyéthylène

Application: SPB4-20

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.02588

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02588>



SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé



SC 080 NPT1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03662

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT1/4-M

Longueur L1: 32,2 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 8 mm



SC 080 NPT1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03663

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT1/4-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB4 20 SI-55 SC080

Réf. article.:10.01.06.02588

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02588>



SC 080 NPT3/8-AG

Réf. article.:10.01.06.03664

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT3/8-M

Longueur L1: 32,4 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm



SC 080 NPT3/8-IG

Réf. article.:10.01.06.03665

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: NPT3/8-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 10,3 mm