

## Filtre à vide (inline)

VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00241>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres en ligne VFI > VFI CN6/4 50


### Filtre à vide à cartouches filtrantes remplaçables



Raccord: Flexible 6/4 avec écrou

Porosité: 50 µm

### Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| d        | 6 mm   |
| D        | 16 mm  |
| L        | 61 mm  |

### Données techniques

| Attribut                 | Valeur                  |
|--------------------------|-------------------------|
| Raccord                  | Flexible 6/4 avec écrou |
| Porosité                 | 50 µm                   |
| Débit nominal            | 32 l/min                |
| Débit nominal            | 1,92 m³/h               |
| Max. vide                | -990 mbar               |
| Surpression (max) à 25°C | 7 bar                   |
| Surpression (max) à 50°C | 5 bar                   |
| Poids                    | 6 g                     |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Filtre à vide (inline)

VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00241>

Famille de produit

VFI

### Accessoires



#### FILT-EINS 50 10x21 VFI

Réf. article.:10.07.01.00244

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 10,4 mm

Longueur L: 20,5 mm

Unit: 5 pièces

Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)

### Pièces de rechange



#### FILT-EINS 50 10x21 VFI

Réf. article.:10.07.01.00244

Porosité: 50 µm

Diamètre extérieur D: 10,4 mm

Longueur L: 20,5 mm

Unit: 5 pièces

Utiliser la construction: Filtre à vide (inline)

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)