

Turbine

SB 390 315 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00076>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Turbines pour le vide > Turbines pour le vide SB > SB 390 315 4 IE3-TYP3

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.



Capacité d'aspiration (50 Hz): 390 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 470 m³/h

Vide (50Hz): 315 mbar

Vide (60Hz): 290 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 4 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 4,8 kW

Voltage (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %


Voltage (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%

Construction: IE3:JPN/KOR/BRA

Permission: IE3

Poids: 53 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	390 mm
B1	452 mm
d	12 mm
D2	60 mm
G1	G2"-F
H	454 mm
L	501 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	390 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz)	6 499,90 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz)	470 m³/h
Vide (50Hz)	315 mbar
Vide (60Hz)	290 mbar
Type de protection IP	IP 55

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 390 315 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00076>

Puiss. nominale 50 Hz	4 kW
Puiss. nominale 60 Hz	4,80 kW
Voltage (50 Hz)	D200V/Y350V ±10 %
Voltage (60 Hz)	
Niveau sonore	72,50 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz)	74,40 dB(A)
Poids	53 kg
Construction	IE3-TYP3
Construction	IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produit	SB

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00236

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 230V - AC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 625 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00321

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 24V - DC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 625 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 390 315 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00076>



STF 60 P 8.0

Réf. article.:10.07.01.00384

Raccord: Ø60mm

Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 480 m³/h



FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Réf. article.:10.07.01.00079

Porosité: 3 µm

Diamètre extérieur D: 159,2 mm

Longueur L: 376 mm

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: Picl-8

Type: 480m³/h



SD SB FITTING SD

Réf. article.:10.04.04.00363

Utiliser la construction: Turbine SB

et: Silencieux

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 390 315 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00076

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00076>



SD G2-AG 115x380 SB

Réf. article.:10.04.04.00374

Utiliser la construction: Turbine SB

Filetage G1: G2"-M

Diamètre extérieur D: 115 mm

Longueur L: 380 mm