

## Turbine

SB 195 440 3 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00091

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00091>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Turbines pour le vide > Turbines pour le vide SB > SB 195 440 3 IE3-TYP3

### Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.



Capacité d'aspiration (50 Hz): 195 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 235 m³/h

Vide (50Hz): 440 mbar

Vide (60Hz): 400 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 3 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 3,6 kW

Voltage (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %


Voltage (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%

Construction: IE3:JPN/KOR/BRA

Permission: IE3

Poids: 49 kg

### Données de construction



| Attribut | Valeur |
|----------|--------|
| B        | 390 mm |
| B1       | 452 mm |
| d        | 12 mm  |
| D2       | 60 mm  |
| G1       | G2"-F  |
| H        | 454 mm |
| L        | 489 mm |
| X1       | 310 mm |
| Y1       | 310 mm |

### Données techniques

| Attribut                      | Valeur         |
|-------------------------------|----------------|
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 195 m³/h       |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 3 249,90 l/min |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 235 m³/h       |
| Vide (50Hz)                   | 440 mbar       |
| Vide (60Hz)                   | 400 mbar       |
| Type de protection IP         | IP 55          |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Turbine

SB 195 440 3 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00091

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00091>

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Puiss. nominale 50 Hz | 3 kW              |
| Puiss. nominale 60 Hz | 3,60 kW           |
| Voltage (50 Hz)       | D200V/Y350V ±10 % |
| Voltage (60 Hz)       |                   |
| Niveau sonore         | 71,10 dB(A)       |
| Niveau sonore (60 Hz) | 73 dB(A)          |
| Poids                 | 49 kg             |
| Construction          | IE3-TYP3          |
| Construction          | IE3:JPN/KOR/BRA   |
| Famille de produit    | SB                |

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

## Accessoires



### SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00236

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 230V - AC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 625 mm



### SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00321

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 24V - DC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 625 mm

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Turbine

SB 195 440 3 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00091

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00091>



### STF 60 P 4.5 SSD

Réf. article.:10.07.01.00259

Raccord: Ø60mm

Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 270 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD



### SD SB FITTING SD

Réf. article.:10.04.04.00363

Utiliser la construction: Turbine SB

et: Silencieux



### SD G2-AG 115x380 SB

Réf. article.:10.04.04.00374

Utiliser la construction: Turbine SB

Filetage G1: G2"-M

Diamètre extérieur D: 115 mm

Longueur L: 380 mm

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)