

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N016 M5-AG DN250

Réf. article.:10.01.06.04365

<https://www.schmalz.com/10.01.06.04365>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (rondes) > SA-NIP N016 M5-AG DN250

Insert de raccordement de ventouse



Famille d'insert: N 016

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 16 mm


Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Largeur des appartements SW2: 3 mm

Matière: Acier inoxydable austénitique

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2,50 mm
D	6,50 mm
D2	5,80 mm
G1	M5-M
L	5 mm
L1	16 mm
L2	3,50 mm
L3	2,50 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
SW2	3 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière	Acier inoxydable austénitique

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de