

Anneau de friction

REIB-RING SGM 40 HT2-65

Réf. article.:10.01.17.00411

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00411>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs magnétiques > REIB-RING SGM 40 HT2-65

Anneau de friction




Utiliser la construction: Préhenseur magnétique

Dimensions: 40

Diamètre extérieur D: 40 mm

Diamètre intérieur d: 32 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	40 mm
L	10,70 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	40
Matière	Matière haute température HT2
Température de travail (max.)	200 °C
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	3,50 g

Température de travail max. à court terme jusqu'à +250 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Anneau de friction

REIB-RING SGM 40 HT2-65

Réf. article.:10.01.17.00411

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00411>
