

Raccord rapide droit

STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00201>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-GE M5-AG 6

Raccord fileté rapide droit



Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm


Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	9,90 mm
d	6 mm
G1	M5-M
dn	2 mm
L	18,80 mm
L1	23,30 mm
L2	14,30 mm
LG1	4,50 mm
SW1	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau	6-4
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	-0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	8 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Raccord rapide droit

STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00201>

Accessoires



VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C