

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00919

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00919>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à flux > Ventouses pour préhenseurs à flux SCGS > SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

### Ventouse (ronde)




Dimensions: 50

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

### Données de construction



Attribut	Valeur
D1	51 mm
Dmax (N)	25 mm
Dmax(S)	51,50 mm
dn	18,90 mm
Ds	50,30 mm
G1	M20x1-F
H	31,50 mm
LG1	5 mm
Z (Course)	4,20 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	50
Matière	Silicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	24,30 g
Famille de produit	SAUG-SCGS

#### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse (ronde)

SAUG-SCGS 50 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.30.00919

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00919>

### Pièces de rechange



#### FLSA 50 SI-HD-65

Réf. article.:10.01.06.03467

Dimensions: 50

Matière: Silicone SI-HD

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A