

## Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB UR O20

Réf. article.:10.01.43.00064

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00064>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Systèmes de préhension de surface FXCB/FMCB > Kits de préhension pour robot FXCB > ROB-SET FXCB UR O20

### Système de vide complet pour la connexion à des robots légers



avec: Préhenseur de surf FXCB


pour: Robots universels

Type: 3,5,10,16

Conception vacuostat: Commutation NPN

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

### Données de construction



| Attribut | Valeur    |
|----------|-----------|
| B        | 130 mm    |
| B1       | 159 mm    |
| H        | 131,40 mm |
| H1       | 137,40 mm |
| H2       | 20 mm     |
| L        | 300 mm    |
| L1       | 331 mm    |
| L2       | 99 mm     |
| L3       | 102 mm    |
| dn       | 10 mm     |

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                  |
|--------------------------------|-------------------------|
| Poids                          | 2 kg                    |
| Capacité d'aspiration (max.)   | 525,90 l/min            |
| Type de matière                | Mousse O, Hauteur 20 mm |
| Nombre de ventouses            | 45                      |
| Capacité de charge (verticale) | 80 N                    |
| Charge (horizontale)           | 350 N                   |
| pour                           | Robots universels       |
| Famille de produit             | ROB-SET-FXCB            |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB UR O20

Réf. article.:10.01.43.00064

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00064>



En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.

### Pièces de rechange



#### **MASK-FOL SW110 294 3R18 FLGR**

Réf. article.:10.01.11.03375

Longueur L: 294 mm


Largeur B: 109,8 mm

Hauteur H: 0,39 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide

Disposition: 3R18

Diamètre des buses: 1,1 mm



#### **EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR**

Réf. article.:10.01.11.03420

Longueur L: 82,1 mm

Largeur B: 53,7 mm

Hauteur H: 10,8 mm



#### **DI-PL 300x130 3R18 LL-20x7 O20 KE**

Réf. article.:10.01.11.03658

Longueur L: 300 mm

Largeur B: 130 mm

Hauteur H: 20 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide

Disposition: 3R18

avec: Adhésif d'un côté

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Robots-Set FXCB

ROB-SET FXCB UR O20

Réf. article.:10.01.43.00064

<https://www.schmalz.com/10.01.43.00064>



### SD 97x34x20 FXCB

Réf. article.:10.01.43.00005

Longueur L: 97 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 20 mm



### VSi V D M8-4

Réf. article.:10.06.02.00577

Plage de mesure: -1,0 ... 0,0 bar

Conception vacuostat: avec affichage

Connexion électrique: Connecteur M8, 4 pôles

Affichage: 2xLED

Type de protection IP: IP 65