

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin > Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP > Systèmes de préhension de surface FXP > FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Systèmes de préhension de surface par le vide à générat. de vide pneum interne avec vanne de débit à bille



Longueur L: 1 432 mm

Largeur B: 130 mm

Disposition: 3R18

Type de matière: Mousse O, Haut. 2x10 mm

avec: Filtre

Nombre de ventouses: 231

avec: 2x vanne de commande vide/souffler

Structure du g: Ejecteur multi-étagé SEMP

Conception vacuostat: Contacteur PNP


Tension DC: 24V - DC

Consommation d'air: 1 000 l/min

Poids: 6,7 kg

Famille de produit: FXP

Données de construction



Attribut

Valeur

B 130 mm

B3 21,60 mm

H 70 mm

H1 109 mm

H2 20 mm

H3 7,70 mm

H4 5,50 mm

H5 28 mm

L 1432 mm

L2 1392 mm

L3 154 mm

Y1 90 mm

Type de vanne SVK

Marges de tolérance dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3 Remarque : Deux couvercles d'éjecteurs/boîtes à silencieux sont utilisés pour les longueurs de 1 234 mm et 1 432 mm. Le type FXP nécessite un tuyau d'air comprimé de 12/9 mm.

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

préhensioneur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>

Données techniques

Attribut	Valeur
Disposition	3R18
Type de matière	Mousse O, Haut. 2x10 mm
Nombre de ventouses	231
Force d'aspir. de -250 mbar	1910 N
Capacité d'aspiration (max.)	3180 l/min
Consommation d'air	1000 l/min
Élément d'étanchéité	Mousse d'étanch
avec	Filtre
avec	Filtre
avec	2x vanne de commande vide/souffler
Poids	6,70 kg
Famille de produit	FXP

Niveau sonore : 74 dB(A) degré d'évacuation max 55%

Accessoires



FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 85 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C



FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05697

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05695

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05687

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05168

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05698

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05696

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05810

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05806

Course ressort Z: 25 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05809

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05808

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05803

Course ressort Z: 75 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage



MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.00244

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 60 mm

Poids: 1,1 kg

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



MOD-FLAN 176.6x118 FXP

Réf. article.:10.01.38.01722

Longueur L: 176,6 mm

Largeur B: 118 mm

Hauteur H: 40 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP

Réf. article.:10.01.38.02691

Longueur L: 84 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 34,5 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP



SET fuer-Sensor(FXP/FMP)

Réf. article.:10.01.38.01194



SET FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.01291

Longueur L: 119 mm

Largeur B: 119 mm

Hauteur H: 9,6 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



SET FXP-FMP

Réf. article.:10.01.21.02407

Longueur L: 232 mm

Largeur B: 119 mm

Hauteur H: 119 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



SET FXP-FMP 4NUTSTEIN

Réf. article.:10.01.21.00243

contient: 4 écrous à fente

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



VAM 40 V U BAR

Réf. article.:10.07.02.00046

Diamètre extérieur D: 40 mm

Plage de mesure: -1,00 ... 0,00 bar

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



VSL 12-9 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00037

Diamètre extérieur D: 12 mm

Diamètre intérieur d: 9 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 70 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C



NUT-STEI 20x20 M8-IG 10

Réf. article.:25.09.06.00012

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 4,9 mm

Matière: Acier

Longueur L: 20 mm

Filetage G1: M8-F

Version: Avec pallier

Surface: galvanisé

Poids: 15,9 g



NUT-STEI 20x20 M6-IG 10

Réf. article.:25.09.06.00036

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 5 mm

Matière: Acier

Longueur L: 20 mm

Filetage G1: M6-F

Version: Avec pallier

Surface: galvanisé

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP

Réf. article.:26.07.03.00002

Longueur L: 1 450 mm

Largeur B: 10 mm

Hauteur H: 7 mm

Matière: Plastiques

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Réf. article.:21.04.05.00080

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble



FLAN-PL 120x120x10 FXC-FMC

Réf. article.:10.01.21.00313

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 10 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXC-FMC

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article.:10.01.03.00207

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

Version: Renforcé



VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.02485

Longueur L: 76,5 mm

Largeur B: 19 mm

avec: Vacuostat et pressostat VSi

Plage de mesure: bar

avec: Vacuostat/pressostat

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP

Pièces de rechange



ERS FXP-S-SEMP-100 DECKEL

Réf. article.:10.01.38.02192

Plage de mesure: bar

Dimensions: SEMP-100

contient: Couverture

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-S

préhenseur de surface par le vide

FXP-S-SVK 1432 3R18 O10O10 F

Réf. article.:10.01.38.00907

<https://www.schmalz.com/10.01.38.00907>



MASK-FOL SVK 1392 3R18 FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.00320

Longueur L: 1 392 mm

Largeur B: 109,8 mm

Hauteur H: 0,4 mm

Plage de mesure: bar

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP



SD 120x79x29 FXP

Réf. article.:10.01.38.01607

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 79 mm

Hauteur H: 29 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP



DI-PL 1432-3R18 O10O10 F FXP-FMP

Réf. article.:10.01.38.00410

Longueur L: 1 432 mm

Largeur B: 128 mm

Disposition: 3R18

Type de matière: Mousse O, Haut. 2x10 mm

avec: Filtre

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FXP-FMP