

Profil d'étanchéité (mètre)

DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Réf. article.:10.07.04.00040

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00040>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Profils d'étanchéité > Profils d'étanchéité DI-PROF > DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques



Largeur B: 20 mm


Hauteur H: 15 mm

Type de matière: 2 Comp. caout. spongieux

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
B	20 mm
B1	22 mm
B2	2 mm
B3	16 mm
H	15 mm
H1	33 mm
H2	6 mm
H3	6 mm
H4	12 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 E3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Caoutchouc naturel NK
Poids	411,50 g
Dureté de la matière [Shore A]	20 Shore A
Famille de produit	DI-PROF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de