

Ventouse d'arêtes (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.12459

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12459>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de tôles > Ventouse d'arêtes SAOK (ovales) > SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Ventouse d'arêtes (ovale) pour une dynamique maximale sur des pièces très structurées.



Dimensions (LxB): 70 x 25


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Laiton

Raccord: G1/4-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
Bs	22,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-F
H	35 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	71 mm
Ls	67,20 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	12,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force de rupt.	81 N
Force de rupture (surface huileuse)	60 N
Force latérale	46 N
Force latérale surface huileuse	20 N
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	70 x 25
Angle de la pièce W min.	80 °
Matière	Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse d'arêtes (ovale)

SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.12459

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12459>

Poids	34 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SAOK