

Ventouse plate (ronde)

SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.12352

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12352>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour les environnements à températures élevées > Ventouses plates SAF HT2 > SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale



Dimensions: 40

Matière: Matière haute température HT2


Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Résistance thermique: 200 °C

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	4 mm
Ds	41 mm
Dmax(S)	46 mm
G1	G1/4"-F
H	22 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre de soufflets	0
Dimensions	40
Force d'aspir.	69 N
Résistance thermique	200 °C
Famille de produit	SAF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse plate (ronde)

SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.01.12352

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12352>

Accessoires



SU 40

Réf. article.:10.01.01.12856

Dimensions: 40

Plage de serrage: 35,0 ... 45,0 mm

Résistance thermique: 80 °C