

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)


SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02724

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02724>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation de verres > Ventouses à soufflets SAB HT1 (1,5 soufflets) > SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d'empreinte



Dimensions: 40

Matière: Matière haute température HT1


Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-IG

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	4 mm
D1	32 mm
Dmax(S)	45 mm
Ds	40,10 mm
G1	G1/4"-F
H	28,80 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	38 N
Force de rupt.	59 N
Force latérale	36 N
Force latérale surface huileuse	33 N
Volume	7 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Dimensions	40

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets HT1 (ronde)

SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.02724

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02724>

Nombre de soufflets	1,50
Matière	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60 Shore A
Poids	14,30 g
Famille de produit	SAB