

Multi-Clamp - Semelle

VC-M-SP 160x160x30

Réf. article.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel > Semelles Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV > VC-M-SP 160x160x30

Multi-Clamp - Semelle avec une génération



Longueur L: 160 mm

Largeur B: 160 mm


Hauteur H: 30 mm

Consommation d'air: 48 l/min

Consommation d'air: 2,88 m³/h

Capacité d'aspiration: 2,3 m³/h

Données de construction



Attribut	Valeur
B	160 mm
H	30 mm
d	6 mm
L	160 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	0,88 kg

Accessoires

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp - Semelle

VC-M-SP 160x160x30

Réf. article.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.12.02056



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Réf. article.:10.01.12.02000

Utiliser la construction: Multi-Clamp



VC-M-B 170x165x209

Réf. article.:10.01.12.01854

Longueur L: 170 mm

Largeur B: 165 mm

Hauteur H: 209 mm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Multi-Clamp - Semelle

VC-M-SP 160x160x30

Réf. article.:10.01.12.01836

<https://www.schmalz.com/10.01.12.01836>



REIB-INS 8.1x18 VC-M

Réf. article.:10.01.12.02000

Utiliser la construction: Multi-Clamp



DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15

Réf. article.:10.01.12.02056