

Bloc de bridage

VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Réf. article.:10.01.12.02676

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02676>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour le travail du bois > Dispositifs de bridage pour tables quadrillées > Blocs de bridage par le vide VCBL-R > VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Bloc de bridage pour table cranntée



Dimensions (LxB): 160 x 96

Longueur L: 160 mm

Largeur B: 80 mm


Hauteur H: 25 mm

Trame: 30/50

Largeur x Profondeur de rainure recommand [mm]: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm

Fonction supplémentaire bloc à vide: Valve de détection

Données de construction



Attribut	Valeur
B	80 mm
H	25 mm
H2	12 mm
L	160 mm
L1	160 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Trame	30/50
Poids	0,48 kg

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Réf. article.:10.01.12.02676

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02676>



TV D9 4.3

Réf. article.:10.01.12.02514

Diamètre extérieur D: 9 mm

Course ressort Z: 4,3 mm

Longueur L: 22,8 mm



ERS VCBL-R Winkel

Réf. article.:10.01.12.02691



ERS VCBL-R

Réf. article.:10.01.12.02693

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Bloc de bridage

VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Réf. article.:10.01.12.02676

<https://www.schmalz.com/10.01.12.02676>



DR 141/149x6 MOS NK-20

Réf. article.:10.01.12.02902

Diamètre extérieur D: 141 mm

Diamètre intérieur d: 149 mm

Longueur L: 6 mm

Largeur B: 4 mm

Hauteur H: 6 mm

Type de matière: Caout. mousse

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A