

Ventouse avec butée escamotable SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Réf. article.:10.01.15.00922

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00922>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour surfaces 3D de forme libre > Dispositifs de bridage et de préhension pour applications automatisées > Blocs de bridage et préhension 3D SSCB > SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Système de serrage par dépression pour serrage automatique



Diamètre de cercle D mk: 78 mm

Fonction ventouses: Broches fixées au centre

Ventouses: Vent. à soufflets FSG

Raccord: M6-F


Matière: VU1

Dureté de la matière [Shore A]: 72 Shore A

Matière: NBR

Hauteur H1: 179 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	134 mm
Dmk	78 mm
D mk1	48 mm
G1	M6-F
G2	G1/4"-F
H1	179 mm
EH (min)	141 mm
EH (max)	171 mm
Zs	30 mm
Z (Course)	46 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	60
Poids	2 609,70 g
Matière	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72 Shore A

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse avec butée escamotable SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Réf. article.:10.01.15.00922

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00922>

Accessoires



ERS SSCB-FG60-VU1

Réf. article.:10.01.15.00953

Utiliser la construction: Bloc de bridage et préhension 3D

Dimensions: FG60-VU1

Pièces de rechange



ERS SSCB-FG60-VU1

Réf. article.:10.01.15.00953

Utiliser la construction: Bloc de bridage et préhension 3D

Dimensions: FG60-VU1



KAPP 7x10.5 SSCB

Réf. article.:10.01.15.00918

Diamètre extérieur D: 7 mm

Longueur L: 10,5 mm

Utiliser la construction: Bloc de bridage et préhension 3D

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse avec butée escamotable SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Réf. article.:10.01.15.00922

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00922>
