

## Suspension, rigide

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05805>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Suspension rigide/souple kit > Suspension rigide FST-STARR > FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

### Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Heavy-Duty




Course ressort Z: 50 mm

Version: Usage intensif 2 tige à ressort

Utiliser la construction: Profil de montage

### Données de construction



| Attribut   | Valeur    |
|------------|-----------|
| B          | 152 mm    |
| G1         | G3/8"-F   |
| G2         | G1/2"-M   |
| H          | 199,80 mm |
| H1         | 161 mm    |
| H2         | 20 mm     |
| L          | 41 mm     |
| LG1        | 13 mm     |
| LG2        | 10,50 mm  |
| Z (Course) | 50 mm     |

### Données techniques

| Attribut           | Valeur    |
|--------------------|-----------|
| Ind. de rigid.     | 1,81 N/mm |
| Poids              | 2400 g    |
| Famille de produit | FST-STARR |

### Accessoires

#### Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Suspension, rigide

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05805>



### FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article.:10.01.10.05701


Longueur L: 120 mm

Largeur B: 85 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



### FLAN-PL 160x120x10 FMHD

Réf. article.:10.01.10.08805

Longueur L: 160 mm

Largeur B: 120 mm

Hauteur H: 10 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide FMHD



### FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Réf. article.:10.01.11.02823

Longueur L: 200 mm

Largeur B: 100 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Préhenseur de surface par le vide

## Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Suspension, rigide

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05805>



### FLAN-PL 260x90x10 FLGR


Réf. article.:10.01.10.05704

Longueur L: 260 mm

Largeur B: 90 mm

Hauteur H: 10 mm

Utiliser la construction: Système de préhension de surface par le vide



### FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Réf. article.:10.01.10.05702

Longueur L: 400 mm

Largeur B: 90 mm

Hauteur H: 10 mm

Matière: Acier

Utiliser la construction: Préhenseur de surface par le vide



### FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article.:10.01.03.00175

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

## Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Suspension, rigide

FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Réf. article.:10.01.10.05805

<https://www.schmalz.com/10.01.10.05805>



**FLK G1/2-IG G1/2-AG V**

Réf. article.:10.01.03.00207

Filetage G1: G1/2"-F

Filetage G2: G1/2"-M

Température de travail: 0 ... 70 °C

Version: Renforcé