

## Raccord rapide coudé

STV-W M5-AG 6 HT

Réf. article.:10.08.02.00397

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00397>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STV-W M5-AG 6 HT

### Raccord fileté rapide coudé et pivotant



Filetage G1: M5-M


Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -50 ... 200 °C

Longueur L: 22,5 mm

### Données de construction



| Attribut | Valeur   |
|----------|----------|
| d        | 6 mm     |
| G1       | M5-M     |
| D1       | 11,60 mm |
| H        | 11,70 mm |
| H1       | 17,30 mm |
| L        | 22,50 mm |
| L1       | 28,50 mm |
| LG1      | 5,50 mm  |
| SW1      | 13 mm    |
| SW3      | 12 mm    |

### Données techniques

| Attribut                              | Valeur              |
|---------------------------------------|---------------------|
| Type de tuyau                         | Tuyau D = 6 d = 4   |
| Type de tuyau                         | 6-4                 |
| Matière                               | Laiton              |
| Plage de pression (press. de service) | -0,95 ... 24,00 bar |
| Température de travail                | -50 ... 200 °C      |
| Poids                                 | 22 g                |
| Famille de produit                    | STV                 |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Raccord rapide coudé

STV-W M5-AG 6 HT

Réf. article.:10.08.02.00397

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00397>

### Accessoires



#### VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



#### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C



#### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)