

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.03626

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03626>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Ventouse (ovale) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions (LxB): 60 x 25

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
b2	13,80 mm
B1	25 mm
Bk	22 mm
Bmax(S)	27 mm
Bs	24,50 mm
d	12,40 mm
d1	17,30 mm
H	23 mm
H2	6,90 mm
l2	48,80 mm
L1	60 mm
Lk	46,90 mm
Lmax(S)	62 mm
Ls	59,50 mm
Z (Course)	9 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	12,20 N
Force d'aspir. de -400 mbar	24,40 N

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ovale)

SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

Réf. article.:10.01.06.03626

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03626>

Force d'aspir.	36,60 N
Volume	11,54 cm ³
Largeur de pièces (min)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	8 mm
Famille d'insert	SC 050-AR
Dimensions (LxB)	60 x 25
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	6,70 g
Famille de produit	SPOB1f

Accessoires



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02543

Géométrie de raccordement: 050-AR

Raccord: NPT1/4-M

Longueur L1: 29 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.02546

Géométrie de raccordement: 050-AR

Raccord: NPT1/4-F

Longueur L1: 28,5 mm

Longueur utile: 19,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de