

Raccord de tuyau

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Réf. article.:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Accessoires pour raccords filetés > ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Raccord de tuyau



Filetage G1: G1/8"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 4 mm


Matière: Laiton

Surface: brut

Longueur L: 4 mm

Diamètre nominal dn: 2,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2,50 mm
D	3,90 mm
G1	G1/8"-M
L	4 mm
L1	28 mm
LG1	7 mm
SW1	14 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Poids	7 g

Accessoires

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Raccord de tuyau

ST G1/8-AG 4 MS-ROH

Réf. article.:10.08.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00153>



VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C



VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de