

Filtre à poussière

STF 75 P 12.0 SSD

Réf. article.:10.07.01.00399

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00399>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Filtres à vide > Filtres à vide VF / STF / STF-D > STF 75 P 12.0 SSD

Filtre à poussière



Raccord: Ø75mm


Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 720 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD

Données de construction



Attribut	Valeur
B1	369 mm
B2	214 mm
d	8,50 mm
D	264 mm
D1	288 mm
D2	75 mm
D3	75 mm
H	335 mm
L	445 mm
L1	829 mm
L2	384 mm
X1	280 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Raccord	Ø75mm
Débit nominal	720 m³/h
Débit nominal	12000 l/min
Max. vide	-500 mbar
Porosité	3 µm
Poids	4 kg

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Filtre à poussière

STF 75 P 12.0 SSD

Réf. article.:10.07.01.00399

<https://www.schmalz.com/10.07.01.00399>

Famille de produit

VF

Pièces de rechange



FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

Réf. article.:10.07.01.00361

Diamètre extérieur D: 194 mm

Longueur L: 401 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: Picl-12

Type: 720m³/h