

Raccord rapide droit

STVI-GE G1/8-IG 8

Réf. article.:10.08.02.00151

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00151>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Filtres et raccords > Tuyaux et raccords > Raccords instantanés à visser > STVI-GE G1/8-IG 8

Raccord fileté rapide droit



Filetage G1: G1/8"-F

Diamètre extérieur du tuyau: 8 mm


Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 14,5 mm

Longueur L: 29,5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
D	14,50 mm
d	8 mm
G1	G1/8"-F
L	29,50 mm
L2	15 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 8 d = 6
Type de tuyau	8-6
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	0,95 ... 15,00 bar
Température de travail	-20 ... 80 °C
Poids	22 g
Famille de produit	STV

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de


Raccord rapide droit

STVI-GE G1/8-IG 8

Réf. article.:10.08.02.00151

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00151>

Accessoires



VSL 8-6 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00015

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



VSL 8-6 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00003

Diamètre extérieur D: 8 mm

Diamètre intérieur d: 6 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 45 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -35 ... 60 °C