

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur


SEAC 10 RP VS-T L

Réf. article.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03297>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs décentralisés > Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP > SEAC 10 RP VS-T L

Ejecteur pour systèmes de préhension



Diamètre des buses: 1 mm


Système: dispositif pneumatique d'économie d'air

Fonction supplémentaire Ejecteur: vacuostat électronique

conception Ejecteurs compacts: Modèle gauche

Plage de pression (press. de service): 4,0 ... 6,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	44,50 mm
B3	14,20 mm
d	4,30 mm
d1	13,80 mm
D	27 mm
G1	G1/8"-F
G3	M8-M
G4	G1/8"-F
H	38,30 mm
H1	39,80 mm
H2	29,30 mm
L	52 mm
L1	88,10 mm
L2	29,50 mm
L3	8 mm
L4	22 mm
X1	28 mm

Données techniques

Attribut

Valeur

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP VS-T L

Réf. article.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03297>

Diamètre des buses	1 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	36 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	2,10 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	65 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	3,90 m³/h
Max. consommation d'air souffler	92 l/min
Plage de pression (press. de service)	4,0 ... 6,0 bar
Poids	180 g
Plage de pression (press. de service)	58,0 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	1,27 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	2,30 cfm
Consommation d'air (souff.)	3,18 cfm
Max. vide	25,10 inHg
Famille de produit	SEAC-RP

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)

Accessoires



ASK B-M8-4 5000 K-4P

Réf. article.:10.06.02.00031

Connexion électrique: Douille M8, 4 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP VS-T L

Réf. article.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03297>



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S

Réf. article.:10.02.02.03483

Longueur L: 45,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L

Réf. article.:10.02.02.03484

Longueur L: 45,5 mm

Largeur B: 21 mm

Hauteur H: 44 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC



ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC

Réf. article.:10.02.02.04067

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 11 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Tooling-System-Schmalz-Ejecteur

SEAC 10 RP VS-T L

Réf. article.:10.02.02.03297

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03297>



ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC

Réf. article.:10.02.02.04068

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 11 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Utiliser la construction: Ejecteurs compacts SEAC