

Asta a molla

FSTE M3-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00614

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00614>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Elementi di fissaggio > Aste a molla > Aste a molla FSTE > FSTE M3-IG 5 VG

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza




Allacciamento: M3-IG

Allacciamento: M3-IG

Corsa sospens. Z: 5 mm

Conception: con dispositivo antitorsione

Dati di costruzione



Attributo	Valore
G1	M3-IG
G2	M3-IG
G3	M6x0.75-AG
H	33,50 mm
H2	15 mm
LG1	3,80 mm
LG2	6 mm
LG3	10 mm
SW1	10 mm
SW2	4,50 mm
SW3	7 mm
Z (Corsa)	5 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Tasso elastico	0,60 N/mm
Precompress. elast.	1,49 N
Reazione elastica centro corsa	2,98 N
Carico verticale	550 N
Carico orizzontale	47 N
Peso	9 g

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Asta a molla

FSTE M3-IG 5 VG

Numero articolo.:10.01.02.00614

<https://www.schmalz.com/10.01.02.00614>

Temp. ambiente	0 ... 80 °C
Famiglia de prodotti	FSTE

Indicazione: Reazione elastica: Riferito a una corsa del 50 % Carico verticale: Carico statico massimo Carico orizzontale: I dati del carico orizzontale si riferiscono al bordo inferiore dell'asta in stato scarico. Il carico orizzontale è un carico statico massimo e compromette il processo di inserimento e disinserimento delle sospensioni allo stato orizzontale

Pezzi di ricambio



DRUCK-FED 0.4x5 10.5 0.596

Numero articolo.:20.08.02.00093

Lunghezza L: 10,5 mm

Tasso elastico: 0,596 N/mm