

Ejecteur de base

SEG 30 LS

Réf. article.:10.02.01.00260

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00260>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques SEG > SEG 30 LS

Ejecteur de base à boîtier robuste pour une utilisation universelle




Diamètre des buses: 3 mm

Conception: Pour forte capacité

Capacité d'aspiration (max.): 370 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 392 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	42 mm
D	32 mm
G1	G3/8"-F
G2	G1/2"-F
G3	G3/4"-F
H	50 mm
L	127 mm
SW1	22 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	3 mm
Degré d'évacuation	55 %
Capacité d'aspiration (max.)	370 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	22,20 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	13,07 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	392 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	23,50 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	13,84 cfm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ejecteur de base

SEG 30 LS

Réf. article.:10.02.01.00260

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00260>

Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Pression optimale	5 bar
Pression optimale	72,50 psi
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Température de travail	-10 ... 80 °C
Poids	352 g
Famille de produit	SEG

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



VFT G3/4-IG 80

Réf. article.:10.07.01.00128

Raccord: G3/4"-F

Version: Insert de filtre long

Débit nominal: 600 l/min

Débit nominal: 36 m³/h

Porosité: 80 µm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de