

## Eiettore base

SBP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01724>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Generatori di vuoto > Eiettori base > Eiettori base SBP-HV/HF > SBP HV 2 16 22

### Eiettore base per impiego universale



Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Diametro ugello: 1,6 mm

Dimensione: 22


Grado evacuazione: 90 %

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 152,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore    |
|-----------|-----------|
| B         | 35 mm     |
| D         | 20 mm     |
| d2        | 6,40 mm   |
| G1        | G1/4"-IG  |
| G2        | G3/8"-IG  |
| G3        | G1/4"-IG  |
| G5        | M6-IG     |
| H         | 44 mm     |
| H2        | 9,50 mm   |
| H3        | 25,50 mm  |
| L         | 120,50 mm |
| L1        | 138,50 mm |
| L2        | 32,50 mm  |
| L3        | 34,50 mm  |
| LG3       | 7 mm      |
| SW2       | 12 mm     |
| X1        | 22 mm     |
| X2        | 26 mm     |
| Y1        | 22 mm     |

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Eiettore base

SBP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01724>

### Dati tecnici

| Attributo                                | Valore          |
|------------------------------------------|-----------------|
| Diametro ugello                          | 1,60 mm         |
| Numero dei punti                         | 2               |
| Grado evacuazione                        | 90 %            |
| Capacità di aspirazione                  | 9,39 m³/h       |
| Capacità di aspirazione                  | 152,60 l/min    |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 6,34 m³/h       |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 103 l/min       |
| Livello sonoro libero                    | 87 dB(A)        |
| Livello sonoro aspirazione               | 76 dB(A)        |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pressione ottimale                       | 4 bar           |
| Diametro int. tubo per aria compressa    | 6 mm            |
| Diametro int. tubo per vuoto             | 12 mm           |
| Peso                                     | 261,60 g        |
| Temp. ambiente                           | 0 ... 60 °C     |
| Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0   |
| Pressione ottimale                       | 58 psi          |
| Capacità di aspirazione (max.)           | 5,39 cfm        |
| Consumo d'aria (aspir.)                  | 3,64 cfm        |
| Famiglia de prodotti                     | SBP-HV-HF       |

### Accessori



#### BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Numero articolo.:10.08.03.00315

Larghezza B: 50 mm

Altezza H: 40 mm

Lunghezza L: 41 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 22

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Eiettore base

SBP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01724>



### SET SFE 22

Numero articolo.:10.02.01.01577

Larghezza B: 20 mm

Altezza H: 20 mm

Lunghezza L: 27 mm

Usa la costruzione: Schmalz Fixation Element

Dimensione: 22

Filettatura G1: G1/4"-AG

Filettatura G2: M8-AG



### SEV G1/8-IG G1/4-AG

Numero articolo.:10.02.01.01471

Diametro esterno D: 19 mm

Lunghezza L: 37 mm

Filettatura G1: G1/8"-IG

Filettatura G2: G1/4"-AG



### SD 29x70 SHC 22

Numero articolo.:10.02.01.01517

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 70 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 22

## Pezzi di ricambio

### Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | [schmalz@schmalz.ch](mailto:schmalz@schmalz.ch)

## Eiettores base

SBP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01724>



### SEP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01396

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Misura ugello: 1,6 mm

Diametro foro: 22 mm

Grado evacuazione: 90 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 152,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min



### SFE 22 AL

Numero articolo.:10.02.01.01421

Diametro foro: 22 mm

Larghezza B: 35 mm

Altezza H: 44 mm

Lunghezza L: 87,5 mm

Filettatura G1: G1/4"-IG

Filettatura G2: G3/8"-IG

Attacco aria compressa: G1/4"-IG

Allacciamento: G3/8"-IG

Allacciamento: G1/4"-IG



### SHC 2 22

Numero articolo.:10.02.01.01512

Numero dei punti: 2

Diametro foro: 22 mm

Diametro esterno D: 20 mm

Lunghezza L: 33 mm

Filettatura G1: M27x1.5-AG

## Eiettore base

SBP HV 2 16 22

Numero articolo.:10.02.01.01724

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01724>

### Raccomandazioni sui prodotti



#### SBP HV 2 16 22 SD

Numero articolo.:10.02.01.01736

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 2

Diametro ugello: 1,6 mm

Dimensione: 22

Grado evacuazione: 90 %

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 152,6 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min

Funzione supplementare: Silenziatore