

Pompe à vide

EVE-WR 25 AC3

Réf. article.:10.03.05.00014

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00014>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Pompes à vide > Pompes à anneau d'eau
EVE-WR > EVE-WR 25 AC3

Pompe à anneau d'eau, aucune usure, robuste et propre



Capacité d'aspiration (50 Hz): 25 m³/h

Alimentation: courant triphasé

Niveau sonore: 63 dB(A)


Voltage (50 Hz): 200-240V ou 345-420V

Puiss. nominale 50 Hz: 0,83 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 0,83 kW

Poids: 38 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	432 mm
d	14 mm
D2	30 mm
H	390 mm
H1	486 mm
L	602 mm
L2	85 mm
X1	345 mm
Y1	370 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	25 m³/h
Voltage (50 Hz)	200-240V ou 345-420V
Voltage (60 Hz)	
Puiss. nominale 50 Hz	0,83 kW
Puiss. nominale 60 Hz	0,83 kW
Niveau sonore	63 dB(A)
Poids	38 kg
Type de protection IP	IP 54

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Pompe à vide

EVE-WR 25 AC3

Réf. article.:10.03.05.00014

<https://www.schmalz.com/10.03.05.00014>

Alimentation

AC3

Accessoires



MSS-K 2.5-4A

Réf. article.:10.04.04.00120

Utiliser la construction: PKZM0

Type de protection IP: IP 65

Plage de mesure: bar

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de