

Turbine

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Turbines pour le vide > Turbines pour le vide SB > SB 510 200 4 IE3-TYP3

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.



Capacité d'aspiration (50 Hz): 510 m³/h

Capacité d'aspiration (60 Hz): 610 m³/h

Vide (50Hz): 200 mbar

Vide (60Hz): 175 mbar

Puiss. nominale 50 Hz: 4 kW

Puiss. nominale 60 Hz: 4,8 kW

Voltage (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %


Voltage (60 Hz): D220V/Y380-400V ±10%

Construction: IE3:JPN/KOR/BRA

Permission: IE3

Poids: 61,5 kg

Données de construction



Attribut	Valeur
B	474 mm
B1	496 mm
d	12 mm
D2	76 mm
G1	G2"-F
H	523 mm
L	496 mm
X1	310 mm
Y1	310 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz)	510 m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz)	8 499,90 l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz)	610 m³/h
Vide (50Hz)	200 mbar
Vide (60Hz)	175 mbar
Type de protection IP	IP 55

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>

Puiss. nominale 50 Hz	4 kW
Puiss. nominale 60 Hz	4,80 kW
Voltage (50 Hz)	D200V/Y350V ±10 %
Voltage (60 Hz)	
Niveau sonore	75,50 dB(A)
Niveau sonore (60 Hz)	76,70 dB(A)
Poids	61,50 kg
Construction	IE3-TYP3
Construction	IE3:JPN/KOR/BRA
Famille de produit	SB

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

Accessoires



SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00237

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 230V - AC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 648 mm



SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Réf. article.:10.04.04.00322

Utiliser la construction: Turbine SB

Tension DC: 24V - DC

Matière: Acier/ABS

Filetage G1: G2"-M

Longueur L: 661 mm

Largeur B: 586 mm

Hauteur H: 648 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Turbine

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>



STF 75 P 12.0 SSD

Réf. article.:10.07.01.00399

Raccord: Ø75mm

Version: Boîtier en piclon

Débit nominal: 720 m³/h

Porosité: 3 µm

Équipement supplémentaire: Collier de bridage SSD



FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12

Réf. article.:10.07.01.00361

Diamètre extérieur D: 194 mm

Longueur L: 401 mm

Matière de filtrage: Papier

Utiliser la construction: Filtre à poussière STF

Dimensions: Picl-12

Type: 720m³/h



SD SB FITTING SD

Réf. article.:10.04.04.00363

Utiliser la construction: Turbine SB

et: Silencieux

Turbine

SB 510 200 4 IE3-TYP3

Réf. article.:10.04.01.00079

<https://www.schmalz.com/10.04.01.00079>



SD G2-AG 115x380 SB

Réf. article.:10.04.04.00374

Utiliser la construction: Turbine SB

Filetage G1: G2"-M

Diamètre extérieur D: 115 mm

Longueur L: 380 mm

Pièces de rechange



UMR-SET SB Ø76/60

Réf. article.:10.04.01.00138

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de