

Préhenseur de cell. photovolt.(mod)


SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Réf. article.:10.01.30.00193

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00193>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs de cellules photovoltaïques > Préhenseurs de cellules photovoltaïques SWGm Wet > SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Préhenseur de plaquettes pour une manipulation très rapide et délicate de composants photovoltaïques



Conception: Air évacué latéralement

avec: wafers humides


Longueur L: 115 mm

Largeur B: 115 mm

Hauteur H: 65 mm

Matière: Polyétheréthercétone

Données de construction



Attribut	Valeur
B	115 mm
d	6 mm
d1	4,50 mm
d2	14 mm
G1	G1/8"-F
G2	M4-F
G3	M4-F
H	65 mm
H2	10,50 mm
L	115 mm
X1	46 mm
X2	80,60 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Plage de pression (press. de service)	1,0 ... 3,0 bar
Dimensions	5
Conception	Air évacué latéralement
Capacité d'aspiration	m ³ /h
Capacité d'aspiration	160 ... 235 l/min
Consommation d'air	m ³ /h

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur de cell. photovolt.(mod)

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Réf. article.:10.01.30.00193

<https://www.schmalz.com/10.01.30.00193>

Consommation d'air	60 ... 120 l/min
Température de travail	°C
Poids	250 g
Famille de produit	SWGm-WET