

Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 0.8 V 10

Réf. article.:10.01.29.00361

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00361>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Préhenseurs spéciaux > Préhenseurs à aiguilles > Préhenseurs à aiguilles SNG-AP > SNG-AP 10 0.8 V 10

Préhenseur à aiguilles pneumatique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu




Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 0,8 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 6,0 bar

Données de construction



Attribut	Valeur
B	35 mm
G1	M5-F
G4	M5-F
H	105,50 mm
H2	64,40 mm
L	80 mm
L2	22 mm
W(E)	45 °
X1	29 mm
Y1	29 mm
Z(NA)	10 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Nombre d'aiguilles	10
Diamètre des aiguilles	0,80 mm
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 75 °C
Position de montage	BEL
Poids	225 g

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 0.8 V 10

Réf. article.:10.01.29.00361

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00361>

Fonction supplémentaire

Famille de produit

Course variable

SNG-AP

Accessoires



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille



HTS-A2 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 0.8 V 10

Réf. article.:10.01.29.00361

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00361>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

Réf. article.:10.01.29.00666

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Connexion Profil: 2x vis M6

Dimensions: AP/AE

Version: En une seule pièce



SET SNG AP-Sensor

Réf. article.:10.01.29.00400

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP-Sensor

contient: Capteur + matière de montage



STV-W M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00296

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 20,8 mm

Hauteur H: 13 mm

Filetage G1: M5-M

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 0.8 V 10

Réf. article.:10.01.29.00361

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00361>



STV-GE M5-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00201

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,8 mm



VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C

Pièces de rechange



ERS SNG-AP/AE 10

Réf. article.:10.01.29.00420

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm

Contactez Schmalz


J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Préhenseur à aiguilles

SNG-AP 10 0.8 V 10

Réf. article.:10.01.29.00361

<https://www.schmalz.com/10.01.29.00361>



ERS SNG-AP/AE 10 0.8 10

Réf. article.:10.01.29.00407

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 0,8 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 10 mm