

Piastra di aspirazione (tonda)

SPL-HT 90 FPM-F-65

Numero articolo.:10.01.01.00553

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00553>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per applicazioni a temperatura elevata > SPL-HT 90 FPM-F-65

Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato




Dimensione: 90

Materiale aspiratore: Caucciù fluorat FPM-F

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Temperatura di lavoro max.: 350 °C

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	72 mm
d1	78 mm
d2	4 mm
Dk	86 mm
Dmax(S)	98 mm
Ds	90 mm
H	36 mm
H2	4 mm
H3	9,50 mm
Z (Corsa)	16,50 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	230 N
Volume	119 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	250 mm
Dimensione	90
Temperatura di lavoro max.	350 °C
Materiale aspiratore	Caucciù fluorat FPM-F
Peso	79,20 g
Famiglia de prodotti	SPL-HT

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Piastra di aspirazione (tonda)

SPL-HT 90 FPM-F-65

Numero articolo.:10.01.01.00553

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00553>
