

Ventosa a soffiutto (tondo)

FG 14 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.03982

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03982>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per imballaggio > FG 14 SI-MD-55 N016

Aspiratore a soffiutto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari



Dimensione: 14


Materiale aspiratore: Silicone SI metal detector

Durezza del materiale [Shore A]: 55 Shore A

Propriet: FDA-compatible

Numero pieghe: 2,5

Dati di costruzione



Attributo	Valore
d	4,50 mm
d2	5,40 mm
D1	13,90 mm
Dk	10 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	22,80 mm
H2	3,80 mm
H3	9 mm
Z (Corsa)	9 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	1,37 N
Forza rottura	5,70 N
Volume	1,06 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	15 mm
Dimensione	14
Famiglia raccordo	N 016
Numero pieghe	2,50

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.03982

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03982>

Materiale aspiratore	Silicone SI metal detector
Durezza del materiale [Shore A]	55 Shore A
Peso	1,50 g
Famiglia de prodotti	FG

Accessori



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05735

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

Numero articolo.:10.01.06.05731

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,5 mm

Materiale: Alluminio

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.03982

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03982>



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.00123

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Materiale: Alluminio



SA-NIP N016 G1/8-AG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04062

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



SA-NIP N016 M5-AG DN250

Numero articolo.:10.01.06.04365

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-AG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 5 mm

Diametro nominale dn: 2,5 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico

Ventosa a soffietto (tondo)

FG 14 SI-MD-55 N016

Numero articolo.:10.01.06.03982

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03982>



SA-NIP N016 M5-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04689

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: M5-IG

Lunghezza L1: 16 mm

Lunghezza di montaggio: 10 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Larghezza tra gli appartamenti SW2: 3 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico



SA-NIP N016 G1/8-IG DN310

Numero articolo.:10.01.06.04690

Famiglia raccordo: N 016

Filettatura G1: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 18,5 mm

Lunghezza di montaggio: 12 mm

Diametro nominale dn: 3,1 mm

Materiale: Acciaio inox austenitico