

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Numero articolo.:10.01.24.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00031>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOXM (ovale) > SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

High-Speed ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate



Materiale aspiratore: Elastodur ED


Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: M14x1.5-AG

Funzione supplementare: Elemento di attrito

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	51 mm
Bs	41,60 mm
dn	5,10 mm
G1	M14x1.5-AG
H	39,20 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	109 mm
Ls	101,80 mm
SW1	22 mm
SW2	5 mm
SW3	6 mm
Z (Corsa)	7,30 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	173 N
Forza laterale	135 N
Forza laterale (superf. oliate)	156 N
Volume	24 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	32 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Numero articolo.:10.01.24.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00031>

Dimensioni (LxB)	100 x 40
Materiale aspiratore	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85 Shore A
Peso	62,60 g
Famiglia de prodotti	SAOXM

Pezzi di ricambio



SC-I 055 AR-FDC

Numero articolo.:10.01.24.00011

Dimensione: 55

Forma: Antirot/ Elem d attritro

Applicazione: SAOXM 100x40



SAOXM 100x40 ED-85 SC055-AR

Numero articolo.:10.01.24.00003

Dimensioni (LxB): 100 x 40

Materiale aspiratore: Elastodur ED

Durezza del materiale [Shore A]: 85 Shore A

Ventosa a campana (ovale)

SAOXM 100x40 ED-85 M14x1.5-AG

Numero articolo.:10.01.24.00031

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00031>



SC-A 055-AR M14x1.5-AG L

Numero articolo.:10.01.06.03171

Geometria del collegamento: 055-AR

Filettatura G1: M14x1.5-AG

Lunghezza L: 2,5 mm

Forma: Auto-bloccaggio