

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00603

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00603>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAOF (ovale) > SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-AG

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate



Dimensioni (LxB): 140x70

Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-AG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	76 mm
Bs	67,60 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-AG
H	25 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	149 mm
Ls	140,60 mm
SW1	17 mm
Z (Corsa)	7 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	425 N
Forza laterale	344 N
Forza laterale (superf. oliate)	230 N
Volume	57,30 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	90 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Numero pieghe	0

Contattare Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventosa piatta (ovale)

SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-AG

Numero articolo.:10.01.05.00603

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00603>

Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45 Shore A
Peso	85 g
Famiglia de prodotti	SAOF
Dimensioni (LxB)	140x70

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m