

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 50 ED-65 SC050

Réf. article.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > SPB1 50 ED-65 SC050

Ventouse (ronde) à 1,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables




Dimensions: 50

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d	11 mm
d1	17,50 mm
d2	32,30 mm
D1	55,20 mm
Dk	21,60 mm
Dmax(S)	58,40 mm
Ds	51,40 mm
H	32 mm
H2	7 mm
Z (Course)	18 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	54,70 N
Force de rupt.	72,70 N
Force latérale	31,20 N
Volume	30,18 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	40 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions	50

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 50 ED-65 SC050

Réf. article.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>

Famille d'insert	SC 050
Nombre de soufflets	1,50
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65 Shore A
Poids	13,10 g
Famille de produit	SPB1

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SC 050 G1/4-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02487

Géométrie de raccordement: 050

Raccord: G1/4"-M

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 7,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm



SC 050 G1/4-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.02488

Géométrie de raccordement: 050

Raccord: G1/4"-F

Longueur L1: 26,5 mm

Longueur utile: 17,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 50 ED-65 SC050

Réf. article.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16

Réf. article.:10.07.01.00308

Diamètre extérieur D: 17,5 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm



SPI 40 PA SPB1-50

Réf. article.:10.01.06.03388

Dimensions: 40

Matière: Polyamide

Application: SPB1-50



SC 050-AR NPT1/4-AG MOD

Réf. article.:10.01.06.02543

Géométrie de raccordement: 050-AR

Raccord: NPT1/4-M

Longueur L1: 29 mm

Longueur utile: 7,5 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

Ventouse à soufflets (ronde)

SPB1 50 ED-65 SC050

Réf. article.:10.01.06.02456

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02456>



SC 050-AR NPT1/4-IG MOD

Réf. article.:10.01.06.02546

Géométrie de raccordement: 050-AR

Raccord: NPT1/4-F

Longueur L1: 28,5 mm

Longueur utile: 19,2 mm

Diamètre nominal dn: 6,1 mm

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de