

Profil d'étanchéité (mètre)

DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Réf. article.:10.07.04.00041

<https://www.schmalz.com/10.07.04.00041>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Profils d'étanchéité > Profils d'étanchéité DI-PROF > DI-PROF 30x25 2K-SWG NK-20/55

Joint d'étanchéité pour préhenseur sur mesure préhension spécifiques



Largeur B: 30 mm


Hauteur H: 25 mm

Type de matière: 2 Comp. caout. spongieux

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 20 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
B	30 mm
B1	32 mm
B2	2 mm
B3	24 mm
H	25 mm
H1	53 mm
H2	8 mm
H3	10 mm
H4	17 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 E3

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Caoutchouc naturel NK
Poids	1 201,20 g
Dureté de la matière [Shore A]	20 Shore A
Famille de produit	DI-PROF

Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de