

## Ventouse à soufflets (ovale)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.02447

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02447>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses à soufflets (ovales) > Ventouses à soufflets SAOB HT2 (ovales, 1,5 soufflets) > SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

### Ventouse à soufflets (ovale) pour une dynamique



Dimensions (LxB): 80 x 40


Matière: Matière haute température HT2

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

### Données de construction



| Attribut   | Valeur   |
|------------|----------|
| B1         | 40 mm    |
| Bmax(S)    | 43 mm    |
| Bs         | 40,60 mm |
| dn         | 5 mm     |
| G1         | G1/4"-M  |
| H          | 29,70 mm |
| L1         | 73,30 mm |
| LG1        | 8 mm     |
| Lmax(S)    | 83 mm    |
| Ls         | 80,60 mm |
| SW1        | 17 mm    |
| Z (Course) | 9 mm     |

### Données techniques

| Attribut                          | Valeur                |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Force d'aspir.                    | 65 N                  |
| Force de rupt.                    | 100 N                 |
| Force latérale                    | 98 N                  |
| Volume                            | 20,60 cm <sup>3</sup> |
| Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm                 |
| Diamètre de tuyau int (recom.)    | 6 mm                  |

### Contactez Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventouse à soufflets (ovale)

SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.02447

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02447>

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions (LxB)               | 80 x 40                       |
| Nombre de soufflets            | 1,50                          |
| Matière                        | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A                    |
| Poids                          | 57,90 g                       |
| Famille de produit             | SAOB                          |