

## Ventosa piatta (tonda)

SAF 125 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.10518

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10518>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose piatte SAF > SAF 125 NBR-60 G3/8-IG

### Ventosa piatta (tonda) per massima dinamica su superfici piane e oliate



Dimensione: 125


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G3/8-IG

### Dati di costruzione



| Attributo | Valore   |
|-----------|----------|
| dn        | 9 mm     |
| Dmax(S)   | 135 mm   |
| Ds        | 125 mm   |
| G1        | G3/8"-IG |
| H         | 43 mm    |
| LG1       | 15 mm    |
| SW1       | 22 mm    |
| Z (Corsa) | 12,50 mm |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

### Dati tecnici

| Attributo                          | Valore              |
|------------------------------------|---------------------|
| Potenza aspir.                     | 660 N               |
| Forza laterale                     | 475 N               |
| Forza laterale (superf. oliate)    | 400 N               |
| Volume                             | 119 cm <sup>3</sup> |
| Raggio volta (min) (convesso)      | 165 mm              |
| Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm                |
| Dimensione                         | 125                 |

### Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa piatta (tonda)

SAF 125 NBR-60 G3/8-IG

Numero articolo.:10.01.01.10518

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10518>

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiale aspiratore            | Gomma nitrilica NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A          |
| Peso                            | 146 g               |
| Numero pieghe                   | 0                   |
| Famiglia de prodotti            | SAF                 |

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

### Accessori



#### SU 120

Numero articolo.:10.01.01.12437

Dimensione: 120

Campo di tenuta: 115,0 ... 130,0 mm

Termostabilità: 80 °C