

Ventosa a campana (ovale)

SAOG 95x40 NBR-45 RA

Numero articolo.:10.01.01.11669

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11669>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAOG (ovale) > SAOG 95x40 NBR-45 RA

Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate



Dimensioni (LxB): 95 x 40


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 45 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: RA

Dati di costruzione



Attributo	Valore
Bmax(S)	46 mm
Bs	40 mm
dn	4 mm
H	30,50 mm
L4	31,80 mm
Lmax(S)	102 mm
Ls	95 mm
Z (Corsa)	6 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	165 N
Forza laterale	97 N
Forza laterale (superf. oliate)	68 N
Volume	26,90 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	25 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	4 mm
Dimensioni (LxB)	95 x 40

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (ovale)

SAOG 95x40 NBR-45 RA

Numero articolo.:10.01.01.11669

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11669>

Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR
Peso	53,90 g
Numero pieghe	0
Famiglia de prodotti	SAOG

Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m