

Ventosa a campana (tonda)

SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12268

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12268>

Pagina iniziale > Tecnica del vuoto per la automazione > Componenti per il vuoto > Ventose a vuoto > Ventose per la movimentazione di lamiera > Ventose a campana SAG > SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

Ventosa a campana (tonda) per il massimo adattamento a superfici molto arcuate



Dimensione: 80


Materiale aspiratore: Gomma nitrilica NBR

Durezza del materiale [Shore A]: 60 Shore A

Materiale nipplo: Alluminio

Allacciamento: G1/4-IG

Dati di costruzione



Attributo	Valore
dn	6 mm
Dmax(S)	90,70 mm
Ds	83 mm
G1	G1/4"-IG
H	40 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Corsa)	12,80 mm

Dati tecnici

Attributo	Valore
Potenza aspir.	217 N
Forza laterale	284 N
Forza laterale (superf. oliate)	167 N
Volume	44 cm ³
Raggio volta (min) (convesso)	70 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d	6 mm
Dimensione	80
Materiale aspiratore	Gomma nitrilica NBR

Contattare Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa a campana (tonda)

SAG 80 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo.:10.01.01.12268

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12268>

Durezza del materiale [Shore A]	60 Shore A
Numero pieghe	0
Peso	59,10 g
Famiglia de prodotti	SAG